

| Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy |
|---|--|------|------------|--------------------------|------------------|-----|-------------------------|------------------|--------------------------------------|---|
| Część nr 8 - worek do ewakuacji narządów | | | | | | | | | | |
| 1. | Worek do ewakuacji narządów litych wykonany z przeziernego poliuretanu nieprzepuszczającego płynów- wytrzymałość na wysokie naprężenia i ciśnienia o sile do 50 – 60; pojemność 200ml lub 400ml. średnica 54 mm, szerokość 85 mm, długość 200 mm, długość przewadnika (tuleja) 223 mm do trokara 10 mm oraz worki o pojemności 400ml, wypychacz z uchwytem na dwa palce obręcz z pamięcią kształtu otwarcia; | szt. | 600 | 29,00 zł | 17 400,00 zł | 8% | 31,32 zł | 18 792,00 zł | Grena Ltd./ Zjednoczone Królestwo | Ewakuator laparoskopowy 0208-RBM400 0208-RBM200 |
| | | | | | 17 400,00 | | | 18 792,00 | | |

Zamawiający dopuszcza worek do ewakuacji narządów litych wykonany z przeziernego poliuretanu nieprzepuszczającego płynów- wytrzymałość na wysokie naprężenia i ciśnienia, pojemność 200ml. wymiary 90mm x 120 mm, długość 180 mm, długość przewadnika (tuleja) 275 mm do trokara 10 mm oraz worki o pojemności 400ml, wypychacz z uchwytem na dwa palce obręcz z pamięcią kształtu otwarcia.

Zamawiający dopuszcza worek do ewakuacji narządów litych wykonany z przeziernego poliuretanu nieprzepuszczającego płynów- wytrzymałość na wysokie naprężenia i ciśnienia o sile 5N/cm pojemność 200ml - średnica 60 mm, szerokość 95 mm, długość 195 mm, długość przewadnika ok 400 mm do trokara 10 mm lub pojemność 400ml - średnica 83 mm, szerokość 130 mm, długość 195 mm, długość przewadnika ok 400 mm do trokara 10 mm.

Oświadczam, że zaofertowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.

UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.